

Conectores de Aluminio

Para saber qué tipo de conector de aluminio **Valmact** debemos utilizar, se usará la tabla, en la cual nos especifica que tipo de conductor y calibre ocupa cada tipo de conector **Valmact**.

Para identificar correctamente el calibre de conductor que se utiliza, debe identificar el conector Valmact en la primera columna de la tabla, una vez identificado el conector Valmact que tenemos debemos saber que ranura utilizar como se muestra en la imagen. **La ranura se muestra de color azul.**

Teniendo identificado el conector Valmact y la ranura se tienen 3 columnas que nos indican el tipo de conductor que se puede utilizar en cada conector (se muestran de color verde), seguido por el calibre que se puede utilizar para cada tipo de conector. ***Se indica el calibre con mayor diámetro a el de menor diámetro para su uso***

Tenemos espacios mostrados en color gris que se encuentran vacíos, esto nos indica que no podemos utilizar ese tipo de conductor y/o calibre en nuestro conector **Valmact**.



N° CATÁLOGO	RANGO CONDUCTOR					
	RANURA "A"			RANURA "B"		
	ACSR	STR	SOL	ACSR	STR	SOL
CDH214	2-6	2-6	1-6		8-14	7-14
CDH2014	2/0-2	2/0-2			8-14	7-14
CDH44	2-6	1-6	2-6	2-6	1-6	2-6
CDH101	1/0-3	2/0-2	2			
CDH1010	1/0-4	2/0-4	2	1/0-4	2/0-4	2
CDH2020	2/0-1	3/0-1/0		2/0-1	3/0-1/0	
CDH404				2-6	1-6	2-6
CDH402	4/0-3/0	4/0-3/0		2/0-2	3/0-1	
CDH4040				4/0-3/0	4/0-3/0	
CDH500	477-18/1-4/0-6/1	500-4/0		477-18/1-4/0-6/1	500-4/0	